Sondergasprogramm Biogasprogramm

Sicherheits-Magnetventile, einstufig Druckwächter Differenzdruckwächter Hochdruckwächter





TÜV Standard-Biogaskomponenten

Das Oktagon Prüfzeichen des TÜV SÜD gilt für medium- oder abgasbeaufschlagte Komponenten von Brennstoffführungen und Gasverbrauchseinrichtungen (z.B. Ventile nach EN 161, Druckwächter nach DIN EN 1854) von Biogasanlagen, die mit Bio- und Klärgasen entsprechend dem DVGW-Arbeitsblatt G 262 betrieben werden.

Zertifizierung

Der Nachweis der gastechnischen und funktionstechnischen Sicherheit wird durch Prüfung und Zertifizierung der Komponenten auf Grundlage der Prüfnormen für Ausrüstungsteile von Gasverbrauchseinrichtungen erbracht.

Zulassungen

Die Geräte des DUNGS Biogas- und Sondergasprogrammes verfügen über eine EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EG-Gasgeräterichtlinie und EG-Druckgeräterichtlinie auf Grundlage der entsprechenden harmonisierten EN-Normen.

DUNGS Biogas- & Sondergas Geräteprogramm	
Produkte	Seite
Einzelmagnetventile, einstufig	4
Differenzdruckwächter	9
Überdruckwächter	10
Hochdruckwächter	10

Biogas

Biogas ist einer der erfolgreichsten erneuerbaren Energieträger.

Biogas entsteht während eines aneroben Vergärungsprozesses von organischen Stoffen wie Gülle, Pflanzenreste oder Schlachtabfälle in einem Fermenter (Gärbehälter).

Biogas ist ein aggressives Gemisch aus Methan (50-75 %), Kohlendioxid (25-50 %) und weiterer Gasbestandteile wie Stickstoff, Ammoniak und Schwefelwasserstoff. Aufgrund seiner chemisch-physikalischen Eigenschaften greift Biogas Metall an. Bei der Auswahl der Werkstoffe für Biogas-Komponenten ist deshalb das Korrosionsverhalten zu berücksichtigen.

DUNGS Standard-Biogaskomponenten sind durch spezielle Dichtwerkstoffe und Beschichtungen für den Einsatz mit Biogas nach DVGW-Arbeitsblatt G 262 geeignet.

Gasarten

DUNGS unterscheidet zwischen:

- Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/1: Gasfamilien 1, 2, 3 (Stadtgas, Erdgas, Flüssiggase)
- Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 262 (Biogase)
- Sondergase



TÜV Prüfzeichen für Komponenten von Biogasanlagen die entsprechend dem DVGW Ar-

beitsblatt G 262 mit Bio- und Klärgasen betrieben werden.

Prüfumfang

- Gastechnische und funktionstechnische Sicherheit
- Elektrische Sicherheit
- Elektromagnetische Verträglichkeit (Störfestigkeit)
- Beständigkeit für Biogase und Abgase von Biogasen
- Technische Dichtheit

Beständigkeit für Biogase und Abgase von Biogasen

Die medienbeaufschlagten Teile der Komponenten sind buntmetallfrei. Der Nachweis der Beständigkeit der verwendeten Materialien für Biogase und Abgase von Biogasen wurde durch die Beurteilung (entsprechend DVGW G 263) und folgenden Prüfungen erbracht:

Medium Biogas


- Lagerung in feuchter Luft mit 40 Vol. % CO₂ (Kohlendioxid) bei 35 °C
- Lagerung in feuchter Luft mit 1 Vol. % H₂S (Schwefelwasserstoff) bei 25 °C

Medium Abgas von Biogasen

 Lagerung in feuchter Luft mit 40 Vol. % CO₂ (Kohlendioxid) und 0,1 Vol. % SO₂ (Schwefeldioxid) bei 35 °C

Stall-Atmosphäre

Für Anwendungen in aggressiver Umgebungsluft, z.B. in Hühnerställen (Ammoniak) wurde eine zusätzliche Prüfung durchgeführt.



Die Eignung für **Stall-Atmosphäre** wurde nachgewiesen in Anlehnung an **DIN EN 60730-2-9**:

- Lagerung in feuchtem Kohlendioxid-Schwefeldioxid-Luft Gemisch
- Lagerung in feuchtem Schwefelwasserstoff-Luft Gemisch
- Lagerung in feuchtem Ammoniak-Luft Gemisch



Sondergase

Die Geräte des DUNGS-Standard-Biogaskomponenten Programms sind

auch für andere Gasanwendungen geeignet, bei denen es sich **nicht** um Gase gemäß DVGW-Arbeitsblatt G 262 handelt.

Sondergasanwendungen Geräteauswahl & Gasanalyse

- Die Werkstoffe der Komponenten reagieren auf unterschiedlichste Art und Weise auf die verschiedenartigen Gasbestandteile.
- Diese wechselseitigen Abhängigkeiten bestimmen die Reaktionsfähigkeit des Gases maßgeblich.
- Eine anlagenspezifische Gasanalyse zur Auswahl der Sondergaskomponenten ist deshalb zwingend notwendig.
- Produkte können eine verringerte Lebensdauer haben, wenn die Gasqualität im Betrieb von der durchgeführten Gasanalyse abweicht.

Verkürzung der Gewährleistungsfrist bei Sondergasanwendungen auf 1 Jahr

Abweichend zu den allgemeinen DUNGS Zahlungs- und Lieferbedingungen wird die Gewährleistungsfrist bei Sondergasarmaturen auf 1 Jahr begrenzt.

Werkstoffe & Namensgebung							
Werkstoffe Biogas Sondergas	Für unterschiedlichen Gasqualitäten setzt DUNGS unterschiedliche Dichtwerkstoffe ein. Diese Werkstoffe sind ein Teil der Artikelbezeichnung und erleichtern die Zuordnung der Geräte.						
Werkstoffbezeichnungen SG	SGN	SGN SGH SGV					
Werkstoff	NBR Nitrilkautschuk	HNBR Hydrierter Acryl- nitrilbutadien Kautschuk	Viton® FKM Fluorelastomer	"Stainless Steel" Rostfreier Stahl			
Beständigkeit (Konzentration 100 %	b)						
Ammoniak NH ₃ , kalt	\odot	\odot	⊕	\odot			
Ammoniak NH ₃ , heiß	<u>:</u>	<u> </u>	\odot	\odot			
Chlor Cl ₂ , trocken	(i)	(i)	\odot	\odot			
Chlor Cl ₂ , feucht	⊗	(i)	\odot				
Fluor F ₂ , trocken	⊗	(i)	\odot	\odot			
Naphthalin C ₁₀ H ₈	<u>:</u>	<u>:</u>	\odot	\odot			
Oktan C ₈ H ₁₈	<u>:</u>	<u>:</u>	\odot	\odot			
Ozon O ₃	(5)	<u>:</u>	\odot	\odot			
Propen C ₃ H ₆		(i)	\odot	\odot			
Schwefelwasserstoff H ₂ S, feucht	⊗	(5)	<u>:</u>	\odot			
Teer	:	:	\odot	\odot			
©	gut beständig						
<u> </u>	bedingt beständig						
\odot	nicht beständig						

Deponiegas - Bitte beachten!

- Deponiegas ist aufgrund sich seiner ständig ändernden Gaszusammensetzungen aus der Standard-Biogaskomponenten-Zertifizierung ausgeschlossen.
- Beständigkeit für Deponiegas kann **nicht** zugesichert werden.

Wartung



Standard-Biogaskomponenten und Sondergas-Komponenten müssen regelmässig

geprüft und gegebenenfalls gewartet werden, um den ordnungsgemäßen Zustand der gesamten Anlage aufrecht zu erhalten.

- Bei Nichtbeachtung sind Personen- oder Sachfolgeschäden denkbar.
- DUNGS empfiehlt entsprechend der Technischen Information 4 "Sicherheitsregelung für Biogasanlagen" der Landwirtschaftlichen Berufgenossenschaften eine wöchentliche Prüfung
- Prüfung und Wartung darf nur von autorisiertem Fachpersonal durchgeführt werden.



Sicherheits-Magnetventile, einstufig

Oktagon

MVD ... SGN MVD ... SGV





Technik

Einstufige Magnetventile für Bio- und Sondergasanwendungen gemäß TÜV Prüfzeichen Oktagon für Standard-Biogaskomponenten.

Automatisches Absperrventil nach EN 161 für Gasbrenner und Gasgeräte:

- max. Betriebsdruck bis 200 mbar
- stromlos geschlossen
- schnell öffnend
- Hauptmenge einstellbar
- Gleichspannungsmagnet, Gleichrichterbeschaltung im Anschlusskasten mit PG-Verschraubung
- Flanschanschluss nach DIN 1092-1
- funktionssicher, robust
- buntmetallfrei
- Gehäuse eloxiert

Medien/Anwendung

MVD ...SGN

MVD ... SGV

Geeignet für Gase der Gasfamilien 1,2,3 (DVGW G 260), Bio- und Klärgase (DVGW G 262), Sondergase bis max. 1,0 Vol. % H₂S (feucht, +25 °C) vorbehaltlich anlagenspezifischer Gasanalyse. Abgase von Biogasanlagen bis max. 0,1 Vol. % SO₂ (feucht, +35 °C). Nachweislich geeignet für Stall-Atmosphäre in Anlehnung an DIN EN 60730-2-9.

Zulassungen

Oktagon Prüfzeichen TÜV

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EG-Gasgeräterichtlinie: CE-0085 AO 3219

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EG-Druckgeräterichtlinie: CE0036

Funktion

Das DUNGS Sicherheits-Magnetventil ist ein mit Hilfsenergie betriebenes automatisches Absperrventil.

Der elektromagnetische Antrieb öffnet gegen die Schliessfeder. Der Hub des Ankers kann durch eine Einstellschraube begrenzt werden (D-Funktion). Wird die Hilfsenergie (Betriebsspannung) unterbrochen, schließt die Schliessfeder das Ventil innerhalb 1 s.

MVD...SGN: einstufiges Magnetventil stromlos geschlossen, schnell öffnend, schnell schließend, manuelle Begrenzung der durchfließenden Gasmenge durch Hauptmengeneinstellung möglich, Dichtelement NBR


MVD ... SGV: einstufiges Magnetventil stromlos geschlossen, schnell öffnend, schnell schließend, manuelle Begrenzung der durchfließenden Gasmenge durch Hauptmengeneinstellung möglich, Dichtelement Viton.

Achtung!

Vor Inbetriebnahme unbedingt Betriebs- und Montageanleitung lesen, Wartungsintervalle beachten.

Technische Daten	MVD SGN, MVD SGV				
SG-Magnetventile	Sicherheits-Magnetventile, einstufig				
Nennweite, DN Rohrgewinde nach DIN 2999, Rp Flansche	40 50 65 80 100 Anschlußflansche nach DIN EN 1092-1				
Max. Betriebsdruck	bis 200 mbar (20 kPa)				
Magnetventil	Ventil nach EN 161, Klasse A, Gruppe 2 einstufige Betriebsweise				
Schließzeit	<1s				
Öffnungszeit	< 1 s bei Umgebungstemperatur +20 °C				
Hauptmengeneinstellung	manuell				
Werkstoffe der gasführenden Teile	Ausführung MVD SGN Gehäuse: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Eloxal Dichtwerkstoff: NBR Ausführung MVD SGV Gehäuse: Aluminium, Stahl, Edelstahl, Eloxal Dichtwerkstoff: Viton				
Spannung / Frequenz	~(AC) 230 V (+10 % -15 %); 50-60 Hz = (DC) 24 V				
Leistung / Stromaufnahme	siehe Typenübersicht				
Einschaltdauer	100 % ED				
Schutzart	IP 65 nach IEC 529 (EN 60529)				
Elektrischer Anschluß	an Schraubklemmen über PG 11 Steckverbindung nach DIN EN 175301-803 nachrüstbar				
Schalthäufigkeit	DN 40 - DN 100: max. 1000/h				
Meß- und Zündgasanschluß	G ¼ DIN ISO 228 beidseitig im Eingangsdruckbereich, zusätzlich eingangsseitig G ¾				
Schmutzfänger	Sieb eingebaut, Maschenweite 1 mm				
Temperaturbereich MVD SGN	Umgebungstemperatur:-15 °C bis +60 °CMediumstemperatur:-15 °C bis +60 °CLagertemperatur:-30 °C bis +80 °C				
Temperaturbereich MVD SGV	Umgebungstemperatur:0 °C bis +60 °CMediumstemperatur:0 °C bis +60 °CLagertemperatur:-30 °C bis +80 °C				
Einbaulage	Magnet stehend senkrecht bis waagerecht liegend				
Endkontakt	Typ K01/1 DIN geprüft, Achtung: nicht buntmetallfrei, Beständigkeit prüfen!				
Ventilprüfsystem	Typ DSLC pxVx Typ VPS 504 anbaubar mit Adapter bis DN 80. Achtung: Beständigkeit prüfen!				

Einbaumaße [mm] MVD 2040 SGN - MVD 2100 SGN MVD 2040 SGV - MVD 2100 SGV




Тур	P _{max} .	DN	Mag- net- nr.	Best Nr.	Span- nung	P* max. [VA]	I** [A]	Öff- nungs- zeit		Ei	nbau	maße	e [mm]		Ge- wicht kg
									а	b	С	d	е	f	g	
MVD 2040/5 S02 SGN	200	40	300	256 097		60	0,26	<1s	95	200	170	150	235	255	45	7,0
MVD 2050/5 S02 SGN	200	50	300	256 098		50	0,26	<1s	95	230	170	165	245	255	52	7,7
MVD 2065/5 S02 SGN	200	65	400	256 099		90	0,48	<1s	115	290	215	185	315	320	55	12,7
MVD 2080/5 S02 SGN	200	80	500	252707		80	0,42	<1s	130	310	250	200	340	360	70	19,0
MVD 2100/5 S02 SGN	200	100	550	252708	230 V	90	0,48	<1s	150	350	310	240	410	480	85	31,0
MVD 2040/5 S02 SGV	200	40	300	256 175	(AC)	60	0,26	<1s	90	200	170	150	235	255	45	7,0
MVD 2050/5 S02 SGV	200	50	300	256 176	ì	50	0,26	<1s	95	230	170	165	245	255	52	7,7
MVD 2065/5 S02 SGV	200	65	400	256 177		90	0,48	<1s	115	290	215	185	315	330	55	12,7
MVD 2080/5 S02 SGV	200	80	500	256 178		80	0,42	<1s	130	310	250	200	340	375	70	19,0
MVD 2100/5 S02 SGV	200	100	550	256 179		90	0,48	<1s	150	350	310	240	410	480	85	31,0
MVD 2040/5 S02 SGN	200	40	300	256 189		60	2,23	<1s	95	200	170	150	235	255	45	7,0
MVD 2050/5 S02 SGN	200	50	300	256 190		50	2,34	<1s	95	230	170	165	245	255	52	7,7
MVD 2065/5 S02 SGN	200	65	400	256 191		90	3,06	<1s	115	290	215	185	315	320	55	12,7
MVD 2080/5 S02 SGN	200	80	500	254 351		80	3,48	<1s	130	310	250	200	340	360	70	19,0
MVD 2100/5 S02 SGN	200	100	550	254 932	24 V	90	3,86	<1s	150	350	310	240	410	480	85	31,0
MVD 2040/5 S02 SGV	200	40	300	256 194	(DC)	60	2,23	<1s	90	200	170	150	235	255	45	7,0
MVD 2050/5 S02 SGV	200	50	300	256 195	II	50	2,34	<1s	95	230	170	165	245	255	52	7,7
MVD 2065/5 S02 SGV	200	65	400	256 196		90	3,06	<1s	115	290	215	185	315	330	55	12,7
MVD 2080/5 S02 SGV	200	80	500	256 197		80	3,48	<1s	130	310	250	200	340	375	70	19,0
MVD 2100/5 S02 SGV	200	100	550	256 200		90	3,86	<1s	150	350	310	240	410	480	85	31,0

^{*} Elektrische Leistung im geöffneten Zustand ** Einschaltstrom für ca. 3 s f = Platzbedarf für Magnetmontage

d = größte Breite

Durchfluß-Diagramm







Gasart Type of gas	Dichte Spec. Wgt. [kg/m³]	dv	f
Erdgas Natural gas	0.81	0.65	1.24
Stadtgas City gas	0.58	0.47	1.46
Flüssiggas LPG	2.08	1.67	0.77
Luft Air	1.24	1.00	1.00

◆ CEPTUФИКАТ ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ZERTIFIKAT 09 12 90230 003 Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstr. 6 - 10 D-73660 Urbach Auf Basis des Prüfberichtes S 1091-00/09 vom 2009-12-22 TÜV Standard Biogas-Komponenten über die Prüfung nach und in Verbindung mit einer regelmäßigen Überwachung der Produktion und der Qualitätskontrolle entsprechend der Zertifizierungsordnung der TÜV SÜD Industrie Service GmbH erlaubt dieses Zertifikat die Kennzeichnung der Produkte automatische Absperrventile für Gasbrenner und Gasgeräte Тур ZERTIFIKAT ◆ CERTIFICATE ◆ 認証証書 MVD 2.../5 S02 SG... hergestellt von Karl Dungs GmbH & Co. KG Werk Urbach mit dem TÜV Zeichen wie folgt: München, 2009-12-22 TÜV SÜD INDUSTRIE SERVICE GMBH, RIDLERSTRASSE 65, D-80339 MÜNCHEN TUV[®]

Zertifikat Sicherheits-Magnetventile, einstufig

Original abrufbar unter www.dungs.com

8 ... 16



Differenzdruckwächter für Luft, Rauch- und Abgasen von Biogasanlagen

LGW...A2 SGN

Differenzdruckwächter für Luft, Rauch- und Abgasen von Biogasanlagen Überdruckwächter für Bio- und Sondergase

LGW...A4 SGV





Technik

Einstellbare Differenzdruckwächter nach EN 1854.

Die Druckwächter sind geeignet zum Ein-, Aus- oder Umschalten eines Stromkreises bei sich änderndem Druck-Istwert zum eingestellten Sollwert.

Der Sollwert (Schaltpunkt) wird an einem Einstellrad mit Skala eingestellt.

Medien/Anwendung LGW...A2 SGN

Differenzdruckwächter für

- Luft, Rauch- und Abgase
- Abgas von Biogas

LGW...A4 SGV

Druckwächter geeignet für

- Gase nach DVGW-Arbeitsblatt
 G 260/1: Gasfamilien 1,2,3
- Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 262 (Biogase)
- Sondergase

Differenzdruckwächter für

- · Luft, Rauch- und Abgase
- Abgas von Biogas

Drucküberwachung von Biogasanlagen, die mit BIO- und Klärgasen entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 262 betrieben werden.

Alle Druckwächter sind nachweislich geeignet für Stall-Atmosphäre in Anlehnung an DIN EN60730-2-9

Differenzdruckwächter LGW...A2. LGW...A4

Das Schaltwerk spricht auf Differenzdruck an der beim Über- bzw. Unterschreiten des eingestellten Sollwertes einen Stromkreis ein- bzw. aus- oder umschaltet.

Funktion

Differenzdruckwächter im Über- und Unterdruckbereich.

Der Differenzdruck wirkt über die Membrane gegen die Kraft der Einstellfeder auf den Mikroschalter. Der Druckwächter arbeitet ohne Hilfsenergie.

Zulassungen

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EG-Gasgeräterichtlinie: CE-0085 AQ 0673

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EG-Druckgeräterichtlinie: CE0036

TÜV geprüfte Komponente für Biogasanlagen gemäßTÜV-Arbeitsanweisung IS-TAF 411. Mrz.-2007



Überdruckwächter GW...A2 SGV

Hochdruckwächter GW...A4/2 HP SGS

für Biogase und Sondergase sowie deren Verbrennungsprodukten





Technik

Der GW...A2 SGV ist ein einstellbarer Druckwächter nach EN 1854 für die DUNGS-Mehrfachstellgeräte Der GW...A4/2 HP SGS ist ein einstellbarer Druckwächter nach EN 1854 (GW 6000 A4 HP SGS nach DIN 3398T3)

Die Druckwächter sind geeignet zum Ein-, Aus- oder Umschalten eines Stromkreises bei sich änderndem Druck-Istwert zum eingestellten Sollwert.

Der Sollwert (Schaltpunkt) wird an einem Einstellrad mit Skala eingestellt.

Medien/Anwendung GW...A2 SGV, GW...A4 HP SGS

Differenzdruckwächter für

- · Luft, Rauch- und Abgase
- Abgas von Biogas
- Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/1: Gasfamilien 1,2,3
- Gase nach G 262 (Biogase)
- Sondergase

Nur GW...A4 HP SGS

Alle gasführenden Teile sind aus Edelstahl 1.4541 gefertigt.

Drucküberwachung von Biogasanlagen, die mit Bio- und Klärgasen entsprechend DVGW-Arbeitsblatt G 262 betrieben werden.

Alle Druckwächter sind nachweislich geeignet für Stall-Atmosphäre in Anlehnung an DIN EN60730-2-9.

Druckwächter GW...A2 SGV, Hochdruckwächter GW...A4 HP SGS

Das Schaltwerk spricht auf Überdruck an der beim Über- bzw. Unterschreiten des eingestellten Sollwertes einen Stromkreis ein- bzw. aus- oder umschaltet.

Funktion

Der Überdruck wirkt über die Membrane (GW...A2) bzw. den Metallbalg (GW...A4/2 HP) gegen die Kraft der Einstellfeder auf den Mikroschalter. Der Druckwächter arbeitet ohne Hilfsenergie.


Zulassungen

EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EG-Gasgeräterichtlinie: CE-0085 AO 3220


EG-Baumusterprüfbescheinigung nach EG-Druckgeräterichtlinie: CE0036


TÜV geprüfte Komponente für Biogasanlagen gemäß TÜV-Arbeitsanweisung IS-TAF 411. Mrz.-2007.


Einbaumaße [mm] LGW...A2 SGN





Einbaumaße [mm] LGW...A4 SGV












Leitungsdose nach
DIN EN 175 301-803


GW...A4/2 HP SGS
mit Metallgehäuse,

Kabeleinführung M 20 x 1,5



4 selbstfurchende Zylinderschrauben M3x14 Längsschlitz 0,8 und Kreuzschlitz DIN 7062-Z2





Einbaulagen (bei Abweichung von der Standardeinbaulage Schaltpunktänderungen beachten)								
	Standardeinbaulage							
	Bei waagerechtem Einb LGWA2 SGN LGWA4 SGV GWA2 SGV	ca. + 0,5 mbar ca. + 0,5 mbar ca. + 0,5 mbar ca. + 0,5 mbar	wächter bei einem höheren E GW500 HP SGS GW2000 HP SGS GW6000 HP SGS	Oruck: ca. + 10 mbar ca. + 20 mbar ca. + 80 mbar				
	Bei Einbau waagerecht LGWA2 SGN LGWA4 SGV GWA2 SGV	über Kopf schaltet de ca 0,5 mbar ca 0,5 mbar ca 0,5 mbar	er Druckwächter bei einem nie GW500 HP SGS GW2000 HP SGS GW6000 HP SGS	drigeren Druck: ca 10 mbar ca 20 mbar ca 80 mbar				
a a	Zwischeneinbaulage LGWA2 SGN LGWA4 SGV GWA2 SGV	ca. ± 0,5 mbar ca. ± 0,5 mbar ca. ± 0,5 mbar	GW500 HP SGS GW2000 HP SGS GW6000 HP SGS	ca. ± 10 mbar ca. ± 20 mbar ca. ± 80 mbar				


Technische Daten SG-Druckwächter	LGWA2 SGN Differenzdruckwächter	LGWA4 SGV Differenzdruckwächter
Nomenklatur / Ausführung	AU-M-V9	AU-M-MS9-V0-VS3
Druckanschluß	p+ : Schlauchstutzen ø 4,6 mm p- : Schlauchstutzen ø 4,6 mm	p+: G 1/4-Innengewinde nach ISO 228 unten und seitlich an Gehäuse p-: G 1/8-Innengewinde nach ISO 228 unten an Gehäuse
Medium	p+ : Luft, Rauch und Abgase, Abgas von Biogas	p+ : Luft, Rauch und Abgase, Abgas vo Biogas Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/1 Gasfamilien 1,2,3 Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 262 (Biogase) Sondergase
	p- : Luft, Rauch und Abgase, Abgas von Biogas	p- : Luft, Rauch und Abgase, Abgas vor Biogas
Umgebung	Nachweislich geeignet für Stallatmosph	äre in Anlehnung an DIN EN 60730-2-
Temperaturbereich	Umgebung: -15 °C bis +70 °C Medium: -15 °C bis +70 °C Lagerung: -30 °C bis +85 °C	Umgebung: 0 °C bis +70 °C Medium: 0 °C bis +70 °C Lagerung: -30 °C bis +85 °C
Werkstoffe	Gehäuse-Unterteil Polycarbonat Gehäuse-Schalterteil Polycarbonat Membrane / Metallbalg NBR Haube Polycarbonat Schalterteil verzinnt Schaltkontakt Silber (Ag), galv. vergoldet (Au)	Gehäuse-Unterteil Aluminiumdruckguß Gehäuse-Schalterteil Polycarbonat Membrane / Metallbalg Viton Haube Polycarbonat Schalterteil verzinnt Schaltkontakt Silber (Ag), galv. vergoldet (Au)
Schaltspannung	Standard-Anwendung ~(AC) eff., min. 24 V ~(AC) max. 250 V =(DC) min. 24 V =(DC) max. 48 V DDC-Anwendung =(DC) min. 5 V =(DC) max. 24 V Achtung: Nach Anwendung (> 24 V / wendung nicht mehr möglich!	> 20 mA) ist eine spätere DDC-An-
Nennstrom	Standard-Anwendung: ~(AC) 10 A DDC-Anwendung: =(DC) 20 mA	
Schaltstrom	Standard-Anwendung ~(AC) eff. min. 20 mA ~(AC) max. 6 A bei cos φ 1 ~(AC) max. 3 A bei cos φ 0,6 =(DC) min. 20 mA =(DC) max. 1 A DDC-Anwendung =(DC) min. 5 mA =(DC) max. 20 mA	
Elektrischer Anschluß	an Schraubklemmen über Kabeleinführung M20x1,5	
Schutzart	IP 65 IEC 529 (EN 60529),schutzisolier	t IP 65 IEC 529 (EN 60529)
Justage	Bei steigendem Druck in senkrechter l Wahlweise steigend oder fallende Eins Bei Abweichung der Einbaulage Scha	stellung vor Ort möglich.
Einstelltoleranz	±15 % Schaltpunktabweichung bezog Montage in senkrechter Einbaulage	en auf den Sollwert und


Technische Daten SG-Druckwächter	GWA2 SGV Überdruckwächter	GWA4/2 HP SGS Hochdruckwächter			
Nomenklatur / Ausführung	AU-G3-V12	AU-M-V0			
Druckanschluß	p+ : O-Ring-Flanschanschluß an der Unterseite des Druckwächters	p+: G 1/4-Innengewinde nach ISO 228 unten an Gehäuse			
Medium	p+ : Luft, Rauch und Abgase, Abgas von Biogas Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/1: Gasfamilien 1,2,3 Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 262 (Biogase) Sondergase	p+: Luft, Rauch und Abgase, Abgas von Biogas Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 260/1: Gasfamilien 1,2,3 Gase nach DVGW-Arbeitsblatt G 262 (Biogase) Sondergase Flüssigkeiten auf Anfrage			
Umgebung	Nachweislich geeignet für Stallatmosphä	are in Anlehnung an DIN EN 60730-2-9			
Temperaturbereich	Umgebung: 0 °C bis +70 °C Medium: 0 °C bis +70 °C Lagerung: -30 °C bis +85 °C	Umgebung: -15 °C bis +70 °C Medium: -15 °C bis +70 °C Lagerung: -30 °C bis +85 °C			
Werkstoffe	Gehäuse-Unterteil Aluminiumdruckguß Gehäuse-Schalterteil Polycarbonat Membrane / Metallbalg Viton Haube Polycarbonat Schalterteil verzinnt Schaltkontakt Silber (Ag), galv. vergoldet (Au)	Gehäuse-Unterteil Aluminiumdruckguß, pulverbeschichtet Gehäuse-Schalterteil Polycarbonat Membrane / Metallbalg Edelstahl 1.4541 Haube Zinkdruckguß, pulverbeschichtet Schalterteil verzinnt Schaltkontakt Silber (Ag), galv. vergoldet (Au)			
Schaltspannung Nennstrom	Standard-Anwendung ~(AC) eff., min. 24 V ~(AC) max. 250 V =(DC) min. 24 V =(DC) max. 48 V DDC-Anwendung =(DC) min. 5 V =(DC) max. 24 V Achtung: Nach Anwendung (> 24 V / > wendung nicht mehr möglich!	- 20 mA) ist eine spätere DDC-An-			
	DDC-Anwendung: =(DC) 20 mA				
Schaltstrom	Standard-Anwendung ~(AC) eff. min. 20 mA ~(AC) max. 6 A bei cos φ 1 ~(AC) max. 3 A bei cos φ 0,6 =(DC) min. 20 mA =(DC) max. 1 A DDC-Anwendung =(DC) min. 5 mA =(DC) max. 20 mA				
Elektrischer Anschluß	Steckanschluß für Leitungsdosen nach DIN EN 175 301-803. 3-polig mit Schutzkontakt	an Schraubklemmen über Kabeleinführung M20x1,5			
Schutzart	IP 65 IEC 529 (EN 60529)				
Justage	Bei steigendem Druck in senkrechter Einbaulage. Wahlweise steigend oder fallende Einstellung vor Ort möglich. Bei Abweichung der Einbaulage Schaltpunktänderung beachten.				
Einstelltoleranz	±15 % Schaltpunktabweichung bezogen auf den Sollwert und Montage in senkrechter Einbaulage				

Тур	Ausführung	P _{max.}	Bestell- nummer	Einstell- bereich [mbar]	Einstell- toleranz [mbar]	Schalt- differenz Δp [mbar]	Schutz- art	
LGW A2 SGN Differenz-	LGW 3 A2 SGN	_	247964	0,4 — 3,0	min. ± 0,1 max. ± 15%	≤ 0,3		
druckwächter [AU-M-V9]	LGW 10 A2 SGN	500 mbar	248247	1,0 — 10	min. ± 0,2 max. ± 15%	≤ 0,5		
[AO III VO]	LGW 50 A2 SGN		255574	2,5 — 50	min. ± 0,75 max. ± 15%	≤ 1,0	IP 65	
	LGW 150 A2 SGN		248248	5 — 150	min. ± 2 max. ± 15%	≤ 3 @ 5 - 50 mbar ≤ 5 @ > 50 - 150 mbar		
LGW A4 SGV Differenz-	LGW 10 A4 SGV		246749	1,0 — 10	min. ± 0,2 max. ± 15%	≤ 0,5		
druckwächter [AU-M-V0-VS3]	LGW 150 A4 SGV	500 mbar	246557	5 — 150	min. ± 0,2 max. ± 15%	≤ 3 @ 5 - 50 mbar ≤ 5 @ > 50 - 150 mbar	IP 65	
GW A2 SGV Druckwächter	GW 10 A2 SGV	500 mbar	248244	1,0 — 10	min. ± 0,2 max. ± 15%	≤ 0,5	IP 65	
[AU-G3-V12]	GW 150 A2 SGV		248245	5 — 150	min. ± 2 max	≤ 3 @ 5 - 50 mbar ≤ 5 @ > 50 - 150 mbar		
GW A4/2 HP SGS Hochdruck-	GW 500 A4/2 HP SGS	2 bar @ 0,1 — 0,5 5 bar @ > 0,15 — 0,5	255569	0,1 — 0,5 bar	max. ± 15%	≤ 0,03 bar		
wächter [AU-M-V0]	GW 2000 A4/2 HP SGS	5 bar	255570	0,4 - 2,0 bar	max. ± 15%	≤ 0,05 @ 0,4 - 1 bar ≤ 0,1 @ > 1 - 2 bar	IP 65	
	GW 6000 A4/2 HP SGS	8 bar	255571	1,0 - 6,0 bar	max. ± 15%	≤ 0,3 bar		
Zubehör								
Meßstutzen G 1/4 m	nit Dichtring (5x)		230298	nur für LGWA4				
Befestigungswinke	el Metall		230288	nur für LGWA4				
Haltewinkel				nur für LGWA2				
Montage-Set Glimmlampe gelb, 230 V			231773					
Montage-Set Glimmlampe gelb, 120 V			231772					
Montage-Set Anzeige-LED 24 V DC gelb								
Set Gerätestecke	er 3 pol. +E		219659					
Leitungsdose 3 p	ool. +E		210318					

LGW...A2/A4, GW... A2/A4 Bei steigendem Druck: 1 NC öffnet, 2 NO schließt. Bei fallendem Druck: 1 NC schließt, 2 NO öffnet.

Schaltfunktion







6 Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht). Schutz gegen den Zugang zu gefährlichen Teilen mit einem Draht, $\emptyset \ge 1$ mm Vollständiger Berührschutz.

5 Schutz gegen einen Wasserstrahl aus einer Düse, der aus allen Richtungen gegen das Betriebsmittel (Gehäuse) gerichtet wird.

Es darf keine schädliche Wirkung haben (Strahlwasser).

Sondergasprogramm Biogasprogramm

Sicherheits-Magnetventile, einstufig Druckwächter Differenzdruckwächter Hochdruckwächter





Änderungen, die dem technischen Fortschritt dienen, vorbehalten.

Hausadresse Karl Dungs GmbH & Co. KG Siemensstraße 6-10 D-73660 Urbach, Germany Telefon +49 (0)7181-804-0 Telefax +49 (0)7181-804-166 Briefadresse Karl Dungs GmbH & Co. KG Postfach 12 29 D-73602 Schorndorf, Germany e-mail info@dungs.com Internet www.dungs.com